

Garant**CNMG 160612, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250170 HB7140-2
GTIN	4067263314967
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160612 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7140-2
Spånryder	VM
Tolerance	M

Primær anvendelse	M
Belægning	belagt
Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Hjørneradius	1,2 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning