


**Garant****CNMG 120408, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250322 HB7140-2
GTIN	4067263314974
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120408 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånbryder: VG  
Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 170 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	VG
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 170 m/min

Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Hjørneradius	0,8 mm
Belægning	belagt
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7140-2
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning