

**Garant****CNMG 120412, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250324 HB7140-2
GTIN	4067263314981
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120412 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VG

Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mmTilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 170 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o
Hjørneradius	1,2 mm
Primær anvendelse	M
Spånryder	VG
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 170 m/min
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Type	HB7140-2
Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120412
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
Skærebetingelse	meget afbrudt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning