

Garant**DNMG 110408, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250754 HB7140-2
GTIN	4067263315087
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110408 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mm
Tilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Antal skift/skær	4
Type	HB7140-2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min

Skærebetingelse	meget afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DN.G 110408
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånbryder	VM
Tolerance	M
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning