

Garant**DNMG 110408, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250654 HB7140-2
GTIN	4067263315049
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DNMG 110408 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	meget afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7140-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110408
Belægning	belagt
Hjørneradius	0,8 mm

Spånbryder	VS
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c primær anvendelse	70 - 230 m/min
Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning