

Garant**SNMG 120404, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251222 HB7140-2
GTIN	4067263315155
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 120404 HB7140-2 Hjørneradius: 0,4 mm
Type: HB7140-2
Spånbryder: VM
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Antal skift/skær	8
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min

Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Type	HB7140-2
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærebetingelse	meget afbrudt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning