

**Garant****TNMG 160404, Type: HB7140-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251432 HB7140-2
GTIN	4067263315186
Artikelklasse	21G

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Spånryder	VS
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Belægning	belagt
Type	HB7140-2
Antal skift/skær	6
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160404
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning