


**Garant****SNMG 120408, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251144 HB7140-2
GTIN	4067263315148
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 120408 HB7140-2 Hjørneradius: 0,8 mm  
Type: HB7140-2  
Spånbryder: VS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Type	HB7140-2
Spånbryder	VS

Antal skift/skær	8
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120408
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning