


**Garant****SNMG 120404, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251142 HB7140-2
GTIN	4067263315131
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

SNMG 120404 HB7140-2 Hjørneradius: 0,4 mm  
Type: HB7140-2  
Spånbryder: VS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120404
Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7140-2
Spånbryder	VS

Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Belægning	belagt
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	8
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning