

Garant**TNMG 160408, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251434 HB7140-2
GTIN	4067263315193
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TNMG 160408 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7140-2
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	TNMG 160408
Antal skift/skær	6

Spånbryder	VS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning