

Garant**TNMG 160408, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251544 HB7140-2
GTIN	4067263315315
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TNMG 160408 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 5 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	6
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	HB7140-2
Hjørneradius	0,8 mm
Spånbryder	VM
Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 5 mm

ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Belægning	belagt
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning