

Garant**WNMG 060408, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251954 HB7140-2
GTIN	4067263315377
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 060408 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Belægning	belagt
Antal skift/skær	6
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,8 mm
Type	HB7140-2
Spånbryder	VS
Skæremateriale	HM

Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060408
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning