

Garant**WNMG 060404, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251952 HB7140-2
GTIN	4067263315360
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 060404
Spån Bryder	VS
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Belægning	belagt
Type	HB7140-2
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Antal skift/skær	6
Skæremateriale	HM
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o

Skærebetingelse	meget afbrudt
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning