

Garant**WNMG 080408, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251964 HB7140-2
GTIN	4067263315391
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080408 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VS
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Antal skift/skær	6
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Type	HB7140-2
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Belægning	belagt
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning