

Garant**WNMG 080404, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251962 HB7140-2
GTIN	4067263315384
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080404 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Spånbryder	VS
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Belægning	belagt
Type	HB7140-2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080404
Antal skift/skær	6
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning