

Garant**CC.T 09T304, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260058 HB7140-2
GTIN	4067263315490
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T304 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 09T304
Belægning	belagt
Spånbryder	VS
Skærebetingelse	meget afbrudt

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Tolerance	M
Primær anvendelse	M
Type	HB7140-2
Antal skift/skær	2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning