


Garant**WNMG 080408, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252070 HB7140-2
GTIN	4067263315438
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080408 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080408
Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M

Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	HB7140-2
Antal skift/skær	6
Spånbrøder	VM
Tolerance	M
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Produkttype	Vendeskærspalte til drejning