

Garant**WNMG 080412, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	252210 HB7140-2
GTIN	4067263315452
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080412 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbryder: VG
Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 170 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 170 m/min
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Belægning	belagt
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Hjørneradius	1,2 mm
Skæremateriale	HM
Type	HB7140-2

Spånbryder	VG
ISO-kode, vendeskærsplatte	WNMG 080412
Antal skift/skær	6
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning