

Garant**WNMG 080404, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	252068 HB7140-2
GTIN	4067263315421
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

WNMG 080404 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Spånbryder	VM
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærplatte	WNMG 080404
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min

Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,5 mm/o
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Antal skift/skær	6
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7140-2
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning