

Garant**CC.T 060204, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260052 HB7140-2
GTIN	4067263315476
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 060204 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Type	HB7140-2
Belægning	belagt
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT060204
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 2,5 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Spån Bryder	VS
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning