


**Garant****CC.T 120404, Type: HB7140-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260064 HB7140-2
GTIN	4067263315513
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

CC.T 120404 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånryder: VS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Tolerance	M
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7140-2
Spånryder	VS
Primær anvendelse	M

Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Skæredybde $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning