

Garant**CC.T 060202, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260140 HB7140-2
GTIN	4067263315537
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Hjørneradius	0,2 mm
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060202
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	HB7140-2
Belægning	belagt

Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæremateriale	HM
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning