

Garant**CC.T 060204, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260142 HB7140-2
GTIN	4067263315544
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 060204 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	belagt
Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min

Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Spånbrøder	VM
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning