

**Garant****DC.T 11T308, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260361 HB7140-2
GTIN	4067263315643
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DC.T 11T308 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånbryder: VS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding f: 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT11T308
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tolerance	M
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Type	HB7140-2
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Skærebetingelse	meget afbrudt
Spånryder	VS
Skæremateriale	HM
Belægning	belagt
Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning