

Garant**DC.T 070202, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260449 HB7140-2
GTIN	4067263315650
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Type	HB7140-2
Spånryder	VM
Belægning	belagt
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tolerance	M
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	meget afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplade	DCMT070202
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min

Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning