

Garant**DC.T 11T304, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260359 HB7140-2
GTIN	4067263315636
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T304 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VS

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Type	HB7140-2
Spånryder	VS
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT11T304
Hjørneradius	0,4 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning