

**Garant****DC.T 070202, Type: HB7140-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260351 HB7140-2
GTIN	4067263315605
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 070202 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånbryder: VS  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Belægning	belagt
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT070202

Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Spånryder	VS
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB7140-2
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning