

**Garant****CC.T 120408, Type: HB7140-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260160 HB7140-2
GTIN	4067263315599
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

CC.T 120408 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

### Teknisk beskrivelse

Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Hjørneradius	0,8 mm
Tolerance	M
Antal skift/skær	2
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Spånbrøder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning