

**Garant****DC.T 070204, Type: HB7140-2**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260452 HB7140-2
GTIN	4067263315667
Artikelklasse	21G

### Beskrivelse

DC.T 070204 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

### Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	meget afbrudt
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT070204
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tolerance	M
Antal skift/skær	2
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Type	HB7140-2
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning