

Garant**DC.T 11T308, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260464 HB7140-2
GTIN	4067263315810
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

DC.T 11T308 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f: 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Type	HB7140-2

ISO-kode, vendeskærsplatte	DCMT11T308
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Tolerance	M
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Belægning	belagt
Spån Bryder	VM
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning