


Garant**SCMT 120408, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260750 HB7140-2
GTIN	4067263314851
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 120408 HB7140-2 Hjørneradius: 0,2 mm
Type: HB7140-2
Spånryder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,2 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Type	HB7140-2
Spånryder	VS
Belægning	belagt
Skærebetingelse	meget afbrudt

Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Skæremateriale	HM
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning