

Garant**SC.T 09T304, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260762 HB7140-2
GTIN	4067263314868
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SC.T 09T304 HB7140-2 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7140-2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tolerance	M
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	meget afbrudt

Spånbryder	VM
Hjørneradius	0,4 mm
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T304
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning