

Garant**SC.T 120404, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260765 HB7140-2
GTIN	4067263314882
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SC.T 120404 HB7140-2 Hjørneradius: 0,4 mm

Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,4 mm/o

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Hjørneradius	0,4 mm
Primær anvendelse	M
Belægning	belagt
Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Type	HB7140-2

Spånbryder	VM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæremateriale	HM
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning