

Garant**SC.T 120408, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260766 HB7140-2
GTIN	4067263314899
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SC.T 120408 HB7140-2 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Tolerance	M
Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	4

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Spånbryder	VM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Belægning	belagt
Type	HB7140-2
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning