


Garant**SCMT 09T308, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 09T308 HB7140-2 Hjørneradius: 0,8 mm

Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f: 0,1 - 0,4 mm/o

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Spånbryder	VM
Belægning	belagt
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Antal skift/skær	4
Type	HB7140-2
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 09T308
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning