

Garant**TCMT 110202, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260950 HB7140-2
GTIN	4067263329602
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 110202 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbyder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 110202
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal skift/skær	3
Spånbyder	VS
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,2 mm
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Belægning	belagt

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Type	HB7140-2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning