

Garant**TC.T 16T304, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260986 HB7140-2
GTIN	4067263329671
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TC.T 16T304 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,4 mm
Spånbryder	VM
Skæremateriale	HM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Type	HB7140-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	TCMT 16T304
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o

Antal skift/skær	3
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tolerance	M
Belægning	belagt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning