

Garant**VBMT 110302, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 261142 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263329695 |
| Artikelklasse | 21G |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------------|
| Type | HB7140-2 |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 70 - 230 m/min |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale | HM |
| Spånryder | VS |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT110302 |
| Antal skift/skær | 2 |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Hjørneradius | 0,2 mm |
| Primær anvendelse | M |
| Belægning | belagt |

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Skæredybde a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Skærebetingelse | meget afbrudt |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |