

Garant**VBMT 110304, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261144 HB7140-2
GTIN	4067263329800
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VBMT 110304 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbryder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	meget afbrudt
Primær anvendelse	M
Type	HB7140-2
Spånbryder	VS
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT110304
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning