

Garant**VBMT 160402, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 261150 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263329817 |
| Artikelklasse | 21G |

Beskrivelse

VBMT 160402 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ISO-kode, vendeskærsplatte | VBMT160402 |
| Primær anvendelse | M |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skærebetingelse | meget afbrudt |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Belægning | belagt |
| Spånryder | VS |

| | |
|--|-------------------------------|
| Hjørneradius | 0,2 mm |
| Skæredybde a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 70 - 230 m/min |
| Skæremateriale | HM |
| Antal skift/skær | 2 |
| Type | HB7140-2 |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |