

Garant**VC.T 160408, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261374 HB7140-2
GTIN	4067263329916
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160408 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	meget afbrudt
Skæremateriale	HM
Type	HB7140-2
ISO-kode, vendeskærsplade	VC.T 160408
Antal skift/skær	2
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm

Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Primær anvendelse	M
Spånbrøder	VS
Belægning	belagt
Tolerance	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning