

**Garant****VB.T 160404, Type: HB7140-2**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261232 HB7140-2
GTIN	4067263329855
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

VB.T 160404 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

## Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Type	HB7140-2
Hjørneradius	0,4 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o

Skærebetingelse	meget afbrudt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT160404
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Spånbrøder	VM
Belægning	belagt
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning