

Garant**VC.T 160404, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261458 HB7140-2
GTIN	4067263329930
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160404 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	VC.T 160404
Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	2
Hjørneradius	0,4 mm

Tolerance	M
Spånryder	VM
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Type	HB7140-2
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning