

Garant**VC.T 110302, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 110302 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånbryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerance	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Antal skift/skær	2
Type	HB7140-2
Spånbryder	VS

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Belægning	belagt
ISO-kode, vendeskærsplatte	VCMT 110302
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning