

**Garant****VC.T 160408, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261459 HB7140-2
GTIN	4067263329947
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

VC.T 160408 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånbryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7140-2
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærsplatte	VC.T 160408
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	2
Primær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Tolerance	M
Spånbrøder	VM
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning