

Garant**VC.T 110304, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261366 HB7140-2
GTIN	4067263329886
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 110304 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Tolerance	M
Type	HB7140-2
ISO-kode, vendeskærsplatte	VC.T 110304
Hjørneradius	0,4 mm

Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Skæremateriale	HM
Spånryder	VS
Belægning	belagt
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Antal skift/skær	2
Skærebetingelse	meget afbrudt
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning