

**Garant****VB.T 110304, Type: HB7140-2**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261224 HB7140-2
GTIN	4067263329848
Artikelklasse	21G

## Beskrivelse

VB.T 110304 HB7140-2 Type: HB7140-2  
Spånryder: VM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

## Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
ISO-kode, vendeskærplatte	VBMT 110304
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Spånryder	VM
Hjørneradius	0,4 mm

Type	HB7140-2
Skæredybde $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Antal skift/skær	2
Belægning	belagt
Primær anvendelse	M
Tolerance	M
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning