

Garant**VC.T 160404, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	261372 HB7140-2
GTIN	4067263329909
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

VC.T 160404 HB7140-2 Type: HB7140-2
Spånryder: VS
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spånryder	VS
Skærebetingelse	meget afbrudt
Hjørneradius	0,4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Skæremateriale	HM

Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HB7140-2
Tolerance	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	VC.T 160404
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Antal skift/skær	2
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning