


Garant**ZDHT 150530FR-F10, HU7705, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211771 ALU
GTIN	4067263330141
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Periferislebne vendeskærplatter til præcis positionering i holderværktøjet. Effektivt substrat af meget fine korn af den nyeste generation skæremateriale. Optimeret skærekantspræparering til anvendelse i let bearbejdelige materialer.

Hjørneradius: 3 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,1-0,25 mm

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,1-0,25 mm
Hjørneradius	3 mm
ISO-kode, vendeskærplatte	ZDHT 150530FR-F10
Type	HU7705
Skæremateriale	HM
Belægning	ubelagt
Produkttype	Vendeskærplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	2000 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1800 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	900 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		