



## PU-spiralslange 1/2 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe Ø 11×16 mm, Anvendelig slangelængde: 6m



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080241 6
GTIN	7391390097484
Artikelklasse	08A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra - 20 / + 60°C.

#### Leveringsomfang:

Inklusive **sikkerheds**-stål-hurtigkobling nr.080285 og stål-nippel nr.080290.

### Teknisk beskrivelse

Anvendelig slangelængde	6 m
Materiale	PU-spiralslange
maks. driftstryk	10 bar
Tilslutning, stiknippel	1/2 tommer
Indvendig slange-Ø	11 mm
Tilslutning, lynkobling	1/2 tommer

Udvendig slange-Ø	16 mm
Farve	blå
maks. sprængtryk	35 bar
Produkttype	Slange

## Tilbehør

Nippel med udvendigt gevindSæt 5 dele Udvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080290 1/2
SikkerhedskoblingerUdvendigt gevind Udvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer	080285 1/2